

ニューポラーミスター-270-A ミスト噴射装置

Amflo

POLAR AMFLO USA

切削液を流せないとき、流したくないとき、
ニューポラーミスターミスト噴射装置を
お使い下さい。

★どんな機械にでも、
取付け3秒!!
即、使用出来ます。

刃物寿命 2倍
切削効率 30% UP



★噴射圧力、ミスト液量
ワンタッチ調節自在。

★切り粉も吹き飛ばします。
穴加工も楽々。溝加工、ポケット
加工にも理想的。

★プレスの潤滑油スプレー、離型剤
のスプレーなどにも最適。

★効果的な使用
2~4個のポラーミスターを使って、
刃物の全周にミストが、かゝるよう
にして下さい。特に大径ドリル、
エンドミルに有効です。

主たる適用例

ボール盤、タップ盤、
マシニングセンター、NCフライス、
NC旋盤、のこ盤、プレーナー、
プレス。
潤滑油、離型剤などのスプレー
システム、加湿システム、その他。



田中インポートグループ株式会社


ニューポラーミスター270-A ミスト噴射装置

主たる仕様

- フレックスノズルの長さ : 300mm
- 空気チューブの長さ : 1200mm
- 液吸込みチューブの長さ : 1200mm
- バルブブロックの大きさ : 35×26×13mm
- マグネットつきベースの大きさ : 57×30×29mm
- 重量 : 370g
- 必要空気圧 : 4.5~8kg/cm² (高い程良い)

特別附属品 / 足踏みスイッチ

○ ボール盤等、手動機械でお使いのときは、足踏みスイッチで空気をON/OFFさせると便利に使えます。



この六角部は廻さないで下さい。内部チューブが、ねじれて、故障の原因になることがあります。

逆流チェックつき
液吸込みストレーナー
(チューブ1,200mm長)

適当な容器に液を入れ、その液中にストレーナーを沈める。容器は、バルブブロックよりも下に置いて下さい。

エア供給カプラー 1/8 NPT
(チューブ1,200mm長)
1/8-PT (JIS) とは合いませんが、強くねじ込めば、そのまま使用出来ます。又、切り取ってJIS規格に変えて下さい。

コンパクトマグネット (とりはずして、バルブブロックを直接機械にとりはずし自由。 (ボルトで固定することも出来ます。))

○ プレスやNC工作機械でお使いのときは、ソレノイドバルブで空気をON/OFFさせると、自動運転が出来ます。

◎ 推奨切削液

アルティマ潤滑液 (容量: 1ℓ, 5ℓ, 18ℓ)
人体無害・無公害

極く微量を噴霧して下さい。
素晴らしい切れ味と仕上がりが得られます。
そのままお使い下さい。(希釈は出来ません)



田中インポートグループ株式会社

〒542-0012 大阪市中央区谷町7丁目2-2-203
TEL 06-6768-3173 FAX 06-6762-3806
E-MAIL info@semi-drycut.com
WEB SITE http://www.semi-drycut.com

代理店